

BOLETIM TÉCNICO

AQUAFONT ALCALINA NEWS 2024

FINALIDADE:

• Solução de fonte para impressoras rotativas de pH neutro. Indicado para impressoras rotativas cold set, podendo também ser utilizado no sistema heat set. Proporciona start up rápido da máquina, menor perda de papel e excelente equilíbrio na impressão.

PROPRIEDADES:

pH de 11 a 13.

MODO DE USAR:

• Diluir o produto na proporção de 1% a 4%.

CUIDADOS:

- Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor e não fumar (Produto inflamável);
 - Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
 - Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

ARMAZENAGEM:

• Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

APRESENTAÇÕES:

20 e 200L.

Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico